

**NEODO čeona / kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z:
50/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225760 50/6
GTIN	7291075440096
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkovit sustav glodanja za čeono glodanje i glodanje ramena od 90°. Posebno za grubu i predzavršnu obradu čelika i lijevanih materijala. Povoljno i iznimno produktivno zahvaljujući 8 oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici. Izuzetno stabilna okolina izmjenjive pločice u ležištu u obliku lastinog repa.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
Seriya	NEODO
maksimalna dubina reza $a_{p\ maks}$	5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SZ.U0804..

Ø reza D _c	50 mm
Oznaka proizvođača	S890 FSZ D050-06-22-R08
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 3	229696 3
--	----------