



## HELISLOT kutna glodača glava, s provrtom, $\varnothing$ DC / Zeff: 63/3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

#### Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU130608
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	80 mm
Serijski broj	HELISLOT
Broj izmjenjivih okretnih pločica	18
maksimalna dubina reza ap maks	69 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	3
$\varnothing$ reza $D_c$	63 mm

Ø prihvatne rupe	27 mm
Oznaka proizvođača	SM D063-69-3-27R XN13
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------