

**NEODO čeona / kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z:  
50/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225760 50/8
GTIN	7291075440102
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Visoko učinkovit sustav glodanja za čeono glodanje i glodanje ramena od 90°. Posebno za grubu i predzavršnu obradu čelika i lijevanih materijala. Povoljno i iznimno produktivno zahvaljujući 8 oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici. Izuzetno stabilna okolina izmjenjive pločice u ležištu u obliku lastinog repa.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Tehnički opis**

Serijski broj	NEODO
Ø reza $D_c$	50 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	5 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SZ.U0804..
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm

Broj oštrica Z	8
Oznaka proizvođača	S890 FSZ D050-08-22-R08
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 3	229696 3
--	----------