




HELISLOT kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / Zeff: 80/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	69 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	5
Broj izmjenjivih okretnih pločica	30
Ø reza D_c	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU130608
Serija	HELISLOT
Ukupna duljina L_{ukupno}	85 mm

Ø prihvatne rupe	32 mm
Oznaka proizvođača	SM D080-69-5-32R XN13
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------