



HELI3MILL kutna glodača glava, Weldon drška, Ø DC / broj oštrica Z: 25/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TP..1003..
Interpolacija Ø D _{min}	46,4 mm
Ø reza D _c	25 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s h6	25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	95 mm
Interpolacija a _p	3,4 mm
Duljina izboja L ₁	25 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	49 mm
Ø D ₃	21 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	159,9 mm

Seriya	HELI3MILL
Kut uranjanja α_{maks}	2,9 stupanj
Oznaka proizvođača	HM390 ETP D25-3-W25-10
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 1	229695 1
---	----------