



HELI3MILL kutna glodača glava, Weldon drška, Ø DC / broj oštrica Z: 32/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226481 32/4
GTIN	7291075313956
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	220,9 mm
Kut uranjanja α_{maks}	2,1 stupanj
Ø D ₃	28 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	110 mm
Interpolacija a _p	3,3 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	63 mm
Ø drške D ₅ h6	32 mm
Duljina izboja L ₁	30 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TP..1003..
Ø reza D _c	32 mm
Seriya	HELI3MILL

Broj oštrica Z	4
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	60,4 mm
Oznaka proizvođača	HM390 ETP D32-4-W32-10
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 1	229695 1
---	----------