



HELI3MILL kutna glodača glava, s navojem, Ø DC / broj oštrica Z: 25/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226484 25/3
GTIN	7291075332803
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{maks}	49 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	35 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	159,9 mm
Ø D ₃	21 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TP..1003..
Ø reza D _c	25 mm
Interpolacija a _p	3,4 mm
Serijski broj	HELI3MILL
Kut uranjanja α _{maks}	2,9 stupanj
Interpolacija Ø D _{min}	46,4 mm

Broj oštrica Z	3
Prihvatni navoj M	M12
Oznaka proizvođača	HM390 ETP D25-3-M12
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 1	229695 1
---	----------