


**HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, Ø DC / Zeff: 160/18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227720 160/18
GTIN	7291075430882
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Tehnički opis**

Serijski naziv	HELISLOT
Ø reza $D_c$	160 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	18
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	18
Duljina vijenca $L_1$	35 mm

maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	45 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Širina proreza $a_p$	10 mm
Oznaka proizvođača	FDN D160-10-40-XN09
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3	229695 3
---	----------