




## HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, Ø DC / Zeff: 80/10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

#### Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Tehnički opis

učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	10
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	10
Serijski naziv	HELISLOT
Ø reza $D_c$	80 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	22,5 mm

Duljina vijenca L <sub>1</sub>	27 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Širina proreza a <sub>p</sub>	10 mm
Oznaka proizvođača	FDN D080-10-22-XN09
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3	229695 3
---	----------