



## HELISLOT pločasto glodalo bez prirubnice, Ø DC / Zeff: 100/12mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227722 100/12
GTIN	7291075430783
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

#### Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Tehnički opis

Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	12
Serijski naziv	HELISLOT
Ø reza $D_c$	100 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	25 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	14 mm
Širina proreza $a_p$	10 mm
Oznaka proizvođača	SDN D100-10-32-XN09
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3	229695 3
---	----------