



HELISLOT pločasto glodalo bez prirubnice, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

Ø reza D_c	80 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	20 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	14 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	10
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	10

Seriya	HELISLOT
Širina proreza a_p	10 mm
Oznaka proizvođača	SDN D080-10-27-XN09
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3	229695 3
---	----------