



HELI3MILL kutna glodača glava, Cilindrična drška, \varnothing DC / broj oštrica Z: 50/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226488 50/4
GTIN	7291075313352
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnički opis

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	99 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
\varnothing reza D_c	50 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,6 stupanj
Duljina izboja L_1	40 mm
\varnothing drške D_s h6	32 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	468,99 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	95 mm
$\varnothing D_3$	45,6 mm

Interpolacija a_p	3,9 mm
Seriya	HELI3MILL
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Oznaka proizvođača	HM390 ETD D050-4-C32-15
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 1	229696 1
--	----------