

**XNMU 090408-PNTN, IC5400, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227782 ST900
GTIN	7291075426908
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedište pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Smjernice za primjenu za a_e maks

Tehnički opis

Serija	HELISLOT
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 090408-PNTN
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f_z	0,15 mm
Tip	ST900

Geometrija	PNTN
Oznaka proizvođača	XN MU 090408-PNTN IC5400
Vrsta	IC5400
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		