



HELISLOT pločasto glodalo bez prirubnice, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnički opis

Ø reza D_c	100 mm
Širina proreza a_p	14 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	23 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	10
Broj izmjenjivih okretnih pločica	10
Ø prihvatne rupe	32 mm

Ukupna duljina L _{ukupno}	18 mm
Serijska	HELISLOT
Oznaka proizvođača	SDN D100-14-32-XN13
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

Pribor

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------