

**HELISLOT pločasto glodalo bez prirubnice, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Tehnički opis**

Širina proreza $a_p$	14 mm
Ø reza $D_c$	125 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	33 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Serijski naziv	HELISLOT
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	18 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	12
Oznaka proizvođača	SDN D125-14-40-XN13
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

---

**Pribor**

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------