



LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø DC/ broj oštrica Z: 52/7



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 221106 52/7 |
| GTIN | 7291075393392 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Ø reza D_c | 52 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,7 stupanj |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. |
| Ø D_3 | 44,6 mm |
| Interpolacija Ø D_{maks} | 103 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 40 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø prihvatne rupe | 22 mm |
| Broj oštrica Z | 7 |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 73,66 mm |
| Interpolacija a_p | 0,8 mm |
| Serija | LOGIQ4FEED |
| Fz Helix | 0,8 |
| Interpolacija $\varnothing D_{min}$ | 96,6 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kut rezne oštrice κ | 17 stupanj |
| Oznaka proizvođača | FFX4 FD052-7-22-04 |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Ukopavanje |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|---|----------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 2 | 229695 2 |
|---|----------|