



LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø DC/ broj oštrica Z: 50/7



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221106 50/7
GTIN	7291075393378
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	99 mm
Ø D ₃	42,6 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	73,66 mm
Serijski naziv	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8

Ø reza D_c	50 mm
Interpolacija Ø D_{min}	92,6 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,7 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Interpolacija a_p	0,8 mm
Broj oštrica Z	7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU040310..
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	17 stupanj
Oznaka proizvođača	FFX4 FD050-7-22-04
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodače glave za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 2	229695 2
---	----------