



LOGIQ4FEED glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø DC/ broj oštrica Z: 40/6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221106 40/6
GTIN	7291075393361
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{maks}	79 mm
Interpolacija Ø D _{min}	72,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU040310..
Kut uranjanja α _{maks}	0,9 stupanj
Broj oštrica Z	6
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm

List s podacima

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	30,6 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Ø reza D _c	40 mm
Interpolacija a _p	0,8 mm
Ø D ₃	32,6 mm
Kut rezne oštrice κ	17 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
oznaka proizvođača	FFX4 FD040-6-16-04
Oblik drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodače glave za kopirno glodanje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/221106-40/6>