



LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø DC / broj oštrica Z: 32/5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativni sustav glodanja s velikim posmakom za učinkovitu grubu obradu – posebno za obradu dubokih šupljina, npr. u izradi alata i kalupa, kao i u zrakoplovnoj industriji. Uvijena izmjenjiva rezna pločica ima dodatnu oštricu koja jamči veću učinkovitost rezanja pri uranjanju pod kutom.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	17 stupanj
Ø reza D_c	32 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Ø D_3	24,6 mm
Broj oštrica Z	5
Interpolacija a_p	0,8 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	42,97 mm
Seriya	LOGIQ4FEED
Kut uranjanja α_{maks}	1,2 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNMU040310..

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	63 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	56,6 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	150 mm
Duljina izboja L_1	80 mm
Oznaka proizvođača	FFX4 ED32-5-080-W32-04
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodače glave za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 2	229695 2
---	----------