

**SYHU 0704ADN, IC830, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks}} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

Serijski broj	DOVEIQMILL
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Geometrija	ADN
Oznaka proizvođača	IQ845 SYHU 0704ADN IC830

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SYHU 0704ADN
Vrsta	IC830
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		