

**SZMU 080412PNRMM, IC808, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225801 ST900
GTIN	7291075440034
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\text{ maks}} = 5,0$ mm.

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Tip	ST900
Debljina pločica	4,76 mm
Serijska	NEODO
Posmak f_z po zubu	0,25 mm
Geometrija	PNR-MM

Oznaka proizvođača	S890 SZMU 080412PNRMM IC808
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SZMU 080412PNRMM
Vrsta	IC808
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		