

**TPCT 1003PDR, IC830, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 226507 INOX |
| GTIN | 7291075313635 |
| Razred artikla | 19A |

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$ maks = 8,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Broj zamjena/oštrica | 3 |
| Serija | HELI3MILL |
| Posmak f_z | 0,1 mm |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TPCT 1003PDR |
| Geometrija | PDR |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Oznaka proizvođača | HM390 TPCT 1003PDR IC830 |
| Vrsta | IC830 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|------------------------------|--------------|-----------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 110 m/min | M |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |