

**XNMU 040310HP, IC830, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221201 INOX
GTIN	7291075393460
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 4 oštrica. S dodatnom oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\text{ maks}} = 0,8$ mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Posmak f_z	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 040310HP
Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	1,8 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	1 mm
Serijski broj	LOGIQ4FEED

Geometrija	HP
Oznaka proizvođača	FFX4 XNMU 040310HP IC830
Vrsta	IC830
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
Inconel	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		