

**SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks}} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Serija	DOVEIQMILL
Debljina pločica	4,76 mm
Posmak f_z po zubu	0,2 mm
Geometrija	ADN-MM
Oznaka proizvođača	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SYHU 0704ADN-MM
Vrsta	IC5400
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		