

**TPKT 100304PDR, IC808, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226501 ST900
GTIN	7291075313703
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$ maks = 8,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Serijski broj	HELI3MILL
Posmak f_z	0,15 mm
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TPKT 100304PDR
Broj zamjena/oštrica	3
Geometrija	PDR

Oznaka proizvođača	HM390 TPKT 100304PDR IC808
Vrsta	IC808
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		