

**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedište pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Smjernice za primjenu za a_e maks

Tehnički opis

Serija	HELISLOT
Posmak f_z	0,1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 130608PNN-MM
Kutni radijus	0,8 mm
Tip	ST1400

Geometrija	PNN-MM
Oznaka proizvođača	XNMU 130608PNN-MM IC830
Vrsta	IC830
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		