

**SZMU 080412PNRMM, IC845, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225802 ST900
GTIN	7291075440041
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

**Napomena:**

Orientacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\text{ maks}} = 5,0$  mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Seriya	NEODO
Tip	ST900
Debljina pločica	4,76 mm
Posmak $f_z$ po zubu	0,25 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Geometrija	PNR-MM

Oznaka proizvođača	S890 SZMU 080412PNRMM IC845
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SZMU 080412PNRMM
Vrsta	IC845
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		