

**TPKT 1003PDR, IC808, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$ maks = 8,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f_z	0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TPKT 1003PDR
Seriya	HELI3MILL
Geometrija	PDR

Oznaka proizvođača	HM390 TPKT 1003PDR IC808
Vrsta	IC808
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		