


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedište pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Smjernice za primjenu za a_e maks

Tehnički opis

Tip	INOX
Posmak f_z	0,1 mm
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 130608PNN-MM
Seriya	HELISLOT

Geometrija	PNN-MM
Oznaka proizvođača	XNMU 130608PNN-MM IC330
Vrsta	IC330
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		