


SYHU 070400N-MM, IC830, Tip: ST1400

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222514 ST1400
GTIN	7291075311815
Razred artikla	19A

Opis
Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks}} = 4,6 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f_z po zubu	0,18 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Serijski broj	DOVEIQMILL
Geometrija	ADN-MM
Oznaka proizvođača	IQ845 SYHU 070400N-MM IC830

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SYHU 070400N-MM
Vrsta	IC830
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		