

**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227744 S
GTIN	7291075311303
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedišti pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Smjernice za primjenu za a_e maks

Tehnički opis

Posmak f_z	0,15 mm
Tip	S
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 130608PNN-MM
Seriya	HELISLOT
Kutni radijus	0,8 mm

Geometrija	PNN-MM
Oznaka proizvođača	XNMU 130608PNN-MM IC380
Vrsta	IC380
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 50 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	45 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		