

**XNMU 043010HP, IC716, Tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221204 S
GTIN	7291075452334
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 4 oštrica. S dodatnom oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\text{ maks}} = 0,8$ mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 043010HP
Seriya	LOGIQ4FEED
Posmak f_z	0,4 mm
Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	1,8 mm
Tip	S
Kutni radijus	1 mm

Geometrija	HP
Oznaka proizvođača	FFX4 XNMU 040310HP IC716
Vrsta	IC716
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		