

**SZMU 080412PNRMM, IC5600, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 225804 ST900 |
| GTIN | 7291075460445 |
| Razred artikla | 19A |

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\text{ maks}} = 5,0$ mm.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|---------|
| Posmak f_z po zubu | 0,25 mm |
| Serija | NEODO |
| Kutni radijus | 1,2 mm |
| Debljina pločica | 4,76 mm |
| Tip | ST900 |
| Geometrija | PNR-MM |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Oznaka proizvođača | S890 SZMU 080412PNRMM IC5600 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SZMU 080412PNRMM |
| Vrsta | IC5600 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 150 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 140 m/min | P |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |