


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227745 GG
GTIN	7291075311310
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedište pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Smjernice za primjenu za a_e maks

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 130608PNTN
Tip	GG
Serijski broj	HELISLOT
Posmak f_z	0,15 mm
Kutni radijus	0,8 mm

Geometrija	PNTN
Oznaka proizvođača	XNMU 130608PNTN IC5100
Vrsta	IC5100
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG	prikladno	340 m/min	K
GGG	prikladno samo u posebnim uvjetima	260 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		