

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\text{ maks}} = 5,0$  mm.

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Tip	INOX
Serijski broj	NEODO
Posmak $f_z$ po zubu	0,15 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Geometrija	PNR-HP

Oznaka proizvođača	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SZMU 080408PNRHP
Vrsta	IC830
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		