

**XNMU 130608PNTN, IC810, Tip: GGG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedište pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Smjernice za primjenu za a_e maks

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 130608PNTN
Seriya	HELISLOT
Tip	GGG
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f_z	0,15 mm

Geometrija	PNTN
Oznaka proizvođača	XNMU 130608PNTN IC810
Vrsta	IC810
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	K
GGG	prikladno	240 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		