

**SZHU 080408PNR, IC882, Tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225807 S
GTIN	7291075460360
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\text{ maks}} = 5,0$ mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Seriya	NEODO
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Tip	S
Posmak f_z po zubu	0,12 mm
Geometrija	PNR

Oznaka proizvođača	S890 SZHU 080408PNR IC882
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SZHU 080408PNR
Vrsta	IC882
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	45 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		