

**XNMU 130608PNN-MM, IC808, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227747 UNI
GTIN	7291075311297
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedište pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Smjernice za primjenu za a_e maks

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 130608PNN-MM
Seriya	HELISLOT
Kutni radijus	0,8 mm
Tip	UNI
Geometrija	PNN-MM

Oznaka proizvođača	XNMU 130608PNN-MM IC808
Vrsta	IC808
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		