

**TPKT 1003PDR-FW, IC830, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226514 UNI
GTIN	7291075313598
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

S rebrastim profilom za grubo glodanje.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$  maks = 8,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TPKT 1003PDR-FW
Broj zamjena/oštrica	3
Serijski broj	HELI3MILL
Kutni radijus	0,8 mm
Geometrija	PDR-FW
Oznaka proizvođača	HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830

Vrsta	IC830
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		