


**SZMU 080408PNTR, IC5100, Tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225808 GG
GTIN	7291075460421
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\text{ maks}} = 5,0$ mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Tip	GG
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f_z po zubu	0,25 mm
Serijski	NEODO
Debljina pločica	4,76 mm
Geometrija	PNTR

Oznaka proizvođača	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SZMU 080408PNTR
Vrsta	IC5100
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG	prikladno	300 m/min	K
GGG	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		