

**XNMU 040310T, IC810, Tip: GGG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 4 oštrica. S dodatnom oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p, maks} = 0,8 \text{ mm}$.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Programirani radijus pri $a_{p, maks}$	1,8 mm
Seriya	LOGIQ4FEED
Posmak f_z	0,8 mm
Tip	GGG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 040310T
Kutni radijus	1 mm

Geometrija	T
Oznaka proizvođača	FFX4 XNMU 040310T IC810
Vrsta	IC810
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		