

**XNMU 090408-PNTN, IC830, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedište pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Smjernice za primjenu za a_e maks

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Seriya	HELISLOT
Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 090408-PNTN
Posmak f_z	0,1 mm

Geometrija	PNTN
Oznaka proizvođača	XNMU 090408-PNTN IC830
Vrsta	IC830
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		