

**XNMU 040310RM-T, IC808, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 4 oštrica. S dodatnom oštricom.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p, maks} = 0,8 \text{ mm}$ .

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNMU 040310RM-T
Programirani radijus pri $a_{p, maks}$	1,8 mm
Serijski broj	LOGIQ4FEED
Tip	UNI
Kutni radijus	1 mm
Geometrija	RM-T

Oznaka proizvođača	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808
Vrsta	IC808
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		