

**TPKT 100320PDR, IC830, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226517 UNI
GTIN	7291075313833
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$ / a_p maks = 8,0 mm.

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	3
Serijski broj	HELI3MILL
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TPKT 100320PDR
Kutni radijus	2 mm
Geometrija	PDR
Oznaka proizvođača	HM390 TPKT 100320PDR IC830
Vrsta	IC830

Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		