

**SZMU 080412PNTR, IC810, Tip: GGG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225811 GGG
GTIN	7291075440010
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\text{ maks}} = 5,0$ mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,25 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Serijski broj	NEODO
Debljina pločica	4,76 mm
Geometrija	PNTR
Oznaka proizvođača	S890 SZMU 080412PNTR IC810

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SZMU 080412PNTR
Vrsta	IC810
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	K
GGG	prikladno	260 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		