

**SZMU 080412PNRMM, IC830, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225813 UNI
GTIN	7291075460391
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\text{ maks}} = 5,0$ mm.

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	1,2 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Serija	NEODO
Geometrija	PNR-MM
Oznaka proizvođača	S890 SZMU 080412PNRMM IC830

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SZMU 080412PNRMM
Vrsta	IC830
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		