

**TDKR 150508PDRHM, IC830, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$ maks = 13,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDKR 150508PDRHM
Tip	INOX
Broj zamjena/oštrica	3
Posmak f_z	0,2 mm
Serijska	HELI3MILL

Geometrija	PDR-HM
Oznaka proizvođača	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
Vrsta	IC830
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		