

**SYHU 070400ADN, IC830, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222517 INOX
GTIN	7291075311839
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks}} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,16 mm
Serijski naziv	DOVEIQMILL
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Geometrija	ADN
Oznaka proizvođača	IQ845 SYHU 070400ADN IC830

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SYHU 070400ADN
Vrsta	IC830
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		