

**SYHU 070400AD, IC882, Tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222518 S
GTIN	7291075450026
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks}} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,15 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Serijski naziv	DOVEIQMILL
Debljina pločica	4,76 mm
Geometrija	ADN
Oznaka proizvođača	IQ845 SYHU 070400AD IC882

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SYHU 070400AD
Vrsta	IC882
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	45 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		