

**TDKT 1505PDR, IC5400, Tip: GGG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$ maks = 13,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Serijski broj	HELI3MILL
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Posmak f_z	0,15 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDKT 1505PDR
Geometrija	PDR

Oznaka proizvođača	HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Vrsta	IC5400
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	240 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		